



MASTER LEDspot ExpertColor MV



MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

MASTER LEDspot MV ExpertColor vytvára hrejivú a príjemnú atmosféru pre zariadenia HoReKa, domácnosti a reštaurácie. Takúto atmosféru vytvára pomocou vynikajúceho svetla s vlastným spektrom, vysokým index podania farieb CRI a funkciu hlbokého stmievania. Výsledok? Nádherný zážitok z osvetlenia. A navyše inovatívny dizajn šošoviek bez rámov sa so svojím čistým a elegantným vzhľadom hodí takmer k akémukoľvek štýlu zariadenia interiéru. Popri tom môžete využiť celý rad ExpertColor, do ktorého patria aj svetelné zdroje LEDspot LV a LEDspot PAR.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Index podania farieb (CRI)	
Pätica	GU10 [GU10]	LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Nominálna životnosť	40 000 h	Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	375 lm
Spínací cyklus	50 000	Hodnota blikania (PstLM)	1
Technológia osvetlenia	LED	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Referenčný svetelný tok	Narrow Cone	Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RG1
Značka CE	Áno	Prevádzkové a elektrické	
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Svetelné technické		Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Kód farby	930 [CCT of 3000K]	Spotreba	5,5 W
Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)	Prúd svetelného zdroja (nom.)	30 mA
Svetelný tok	375 lm	Ekvivalentný výkon	50 W
Intenzita svetla (nom.)	800 cd	Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Označenie farby	Biela (WH)	Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K	Účinnosť (zlomok)	0,8
Merný výkon (menovitý) (nom.)	68 lm/W		
Konzistencia farieb	<3		


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	80 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Len s konkrétnymi stmievačmi
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	PAR16 [PAR 2 palce/50 mm]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Áno
Spotreba energie kWh/1 000 h	6 kWh
Registračné číslo EPREL	391834

Rozmerový obrázok




Fotometrické údaje



EyeComfort	áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
Úplný názov produktu	MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
Úplný kód produktu	871869670769200
Objednávkový kód	70769200
Č. materiálu (12NC)	929001347402
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696707692
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696707708

Product	D	C
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

