



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance, sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)		2700 K
Culot	GU10 [GU10]	Efficacité lumineuse (nominale)	80,61 lm/W	
Durée de vie nominale	25.000 h	Cohérence des couleurs	<6	
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Indice de rendu de couleur (IRC)	90	
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Conforme à RoHS	Oui	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	355 lm	
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité		
Code couleur	927	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Flux lumineux	355 lm	Consommation électrique	4,9 W	
Intensité lumineuse (nom.)	650 cd	Courant lampe (nom.)	27 mA	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	50 W	

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

EyeComfort	Oui
------------	-----

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Code EOC	871869670785200
Code de commande	70785200
Code 12NC	929001348802
Code de commande local	VSGU50W92736D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696707852
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696707869

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D


Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

