



MASTER VALUE LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontrer og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlysilder.

Warnings and safety

- Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
- Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	927
Spredningsvinkel (nom.)	60 grad(er)


Lysytelse	355 lm
Lysintensitet (nom.)	400 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80,61 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	355 lm
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

MASTER VALUE LEDspot MV

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,9 W
lyskildestrøm (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F

Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	391890
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
Fullstendig produktnavn	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
Full EOC	871869670791300
Lokal kodebeskrivelse	3711825
Bestillingskode	70791300
Materialenr. (12NC)	929001349102
Lokal bestillingskode	3711825
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696707913
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696707920


Målskisse




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm

MASTER VALUE LEDspot MV


Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

MASTER VALUE LEDspot MV

