



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

Meleg, halogénlámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER VALUE LEDspot MV tökéletes választás szpotvilágításra. A magas CRI index szavatolja a természetes színeket, ami lakásokban és szállodákban a barátságos hangulat záloga, kiskereskedelmi egységekben pedig a termék iránti figyelemfelkeltés kulcsa. A LEDspot termékcsalád hagyományos szpotlámpákhoz hasonló, ismerős dizájnya a klasszikus eleganciát egyesíti a LED-technológia teljesítményével. A lámpák fényereje szabályozható, ami lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését, és számos fényerőszabályozóval kompatibilis.

Figyelmeztetések és biztonság

- -20° C és 45° C környezeti hőmérséklet között használható
- Használata kizárólag beltéri környezetben ajánlott, olyan lámpatestekhez, ahol legalább 10 mm szabad tér van a fényforrás és a ház között
- Kijáratmutató és vészvilágító lámpatestekben nem ajánlott a használata


Termék adatok

Általános információ			
Fejelés - foglalat	GU10	Fényerősség (névleges)	400 cd
Névleges élettartam	25 000 h	Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Kapcsolási ciklus	50 000	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Lighting Technology	LED	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	85,71 lm/W
Fényárammérés referencia	Narrow Cone	Szinkonzisztencia	<6
CE jelölés	Igen	Színvisszaadási index (CRI)	90
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Technikai adatok		Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	380 lm
Színkód	940 [CCT of 4000K]	Villogás (PstLM)	1
Sugárzási szög (névleges)	60 fok	Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Fényáram	380 lm	Photobiological safety according to EN 62471	RG1

MASTER LEDspot MV

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	4,9 W
Fényforrás árama (névleges)	27 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.8
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	F

Méretezett rajza




Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EPREL-regisztrációs szám	391892
EyeComfort	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
Teljes terméknév	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
Full EOC	871869670795100
Rendelési kód	70795100
Cikkszám (12NC)	929001349302
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696707951
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696707968


Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot MV


Fotometriai adatok



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

MASTER LEDspot MV

