



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 840 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	GU10 [GU10]	Efficacité lumineuse (nominale)	87,14 lm/W
Durée de vie nominale	25 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Conforme à RoHS	Oui	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	610 lm
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	610 lm	Consommation électrique	7 W
Intensité lumineuse (nom.)	1 200 cd	Courant lampe (nom.)	35 mA
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Puissance équivalente	80 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	85 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
-------------------------------------	-----

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 840 36D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 840 36D
Code EOC	871869670799900
Code de commande	70799900
Code 12NC	929001349502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696707999
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696708002

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 840 36D


Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 840 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 840 36D

