



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales			
Culot	GU10	Intensité lumineuse (nom.)	650 cd
Durée de vie nominale	25.000 h	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Type de lampe	LED	Efficacité lumineuse (nominale)	80,61 lm/W
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Cohérence des couleurs	<6
Marquage CE	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	355 lm
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Flux lumineux	355 lm	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,9 W
Courant lampe (nom.)	27 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
---------------------------------	---

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	400288
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Nom de produit complet	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Code EOC	871869670811800
Code de commande	8718696708118
Code 12NC	929001350302
Code de commande local	DSGU50W36D-2
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696708118
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696708125


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




© 2023 Master Lighting Ltd. All rights reserved. Page 10

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

