



MASTER VALUE LEDspot MV



MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Warnings and safety

- Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
- Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)


Lysytelse	355 lm
Lysintensitet (nom.)	650 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80,61 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	355 lm
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

MASTER VALUE LEDspot MV

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,9 W
lyskildestrøm (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F

Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	400288
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Fullstendig produktnavn	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Full EOC	871869670811800
Lokal kodebeskrivelse	3711827
Bestillingskode	70811800
Materialenr. (12NC)	929001350302
Lokal bestillingskode	3711827
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696708118
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696708125


Målskisse




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MASTER VALUE LEDspot MV


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D



Accent Lighting - Spot

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER VALUE LEDspot MV

