



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	G24Q-1 [G24q-1]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinnost (jmen.)	0.9
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	20-50 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Světelný tok (jmen.)	475 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	475 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Index barevného podání (jmen.)	83		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ne
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz	Délka výrobku	100 mm
Power (Rated) (Nom)	4.5 W		
Proud zdroje (max.)	260 mA	Approval and Application	
Proud zdroje (min.)	150 mA	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	Výrobek šetřící energii	Yes
		Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC

Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670663300
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1
EAN/UPC – výrobek	8718696706633

Objednávací kód	70663300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001351002
Celková hmotnost (kus)	0,075 kg


Rozměrové výkresy



PLED PLC 24V 5-13W 450lm 3000K G24Q-1 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm

Fotometrické údaje




General Illuminance E_v Beam Lighting E_v Page 107

CorePro LED 100mm 5W G24Q-1 830 475lm





LEDtube 100mm 5W G24Q-1 830 475lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1

CorePro LED PLC

Životnost



LEDtube 100mm 5W G24D-1

LEDtube 100mm 5W G24D-1

