



MASTER LEDbulb

MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

MASTER LEDbulb-serien i plast gir en glødende effekt som kan dimmes, og skaper en innbydende, varm atmosfære, noe som gjør den ideell som allmennbelysning i servicesektoren. Den unike designen utstråler varmt lys i alle retninger, og dette gjør den til et reelt alternativ til glødelamper. De er spesielt godt egnet for fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDbulb i plast er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatninger og gjør det enkelt å skifte ut glødelamper og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer reduserer den også vedlikeholdskostnadene. De kan brukes sammen med de fleste dimmere, som øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur er mellom -20° C and 45° C, Bare benyttes i tørre eller lett fuktige områder og bare i armaturer eller fatninger med nok luft rundt (minst 10 mm)


Produktdata

Generell informasjon		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
Sokkelbase	E27 [E27]	Fargesamsvar	85,00 lm/W
Nominell levetid	25 000 time(r)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Brytersyklus	100 000	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	90
Lighting Technology	LED		70 %
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysytelse	470 lm	Effektforbruk	5,5 W
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	lyskildestrøm (nom.)	31 mA
		Effekten som tilsvarer	40 W


MASTER LEDbulb

Starttid (nom.)	0,3 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

Målskisse




Fotometriske data



Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
Fullstendig produktnavn	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
Full EOC	871869670709800
Lokal kodebeskrivelse	3711176
Bestillingskode	70709800
Materialenr. (12NC)	929001351302
Lokal bestillingskode	3711176
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696707098
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696707104

Product	D	C
MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm




General uniform lighting - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR


MASTER LEDbulb

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

