



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer ger ett ljus av hög kvalitet och är ett utmärkt alternativ till specialhalogenlampor (såsom G9 och R7S). De lämpar sig särskilt väl för punktbelysning på hotell och restauranger och är perfekta för dekorativ belysning och stämningsbelysning. LED-specialprodukter ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G9 [G9]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	30 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	315 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	112,50 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 Hz


Ingångsfrekvens	50 Hz
Effektförbrukning	2,8 W
Lampström (nom)	26 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampform	Kapsel

CorePro LEDcapsule MV

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827
Full EOC	871869672642600
Beställningsnummer	72642600


Materialnummer (12NC)	929001357702
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696726426
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718696726433

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827	16 mm	49 mm


Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

