



# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G9 [G9]	Fréquence linéaire	50 Hz
Durée de vie nominale	15.000 h	Fréquence d'entrée	50 Hz
Nombre de cycles d'allumage	30.000	Consommation électrique	2,8 W
Type de lampe	LED	Courant lampe (nom.)	26 mA
Conforme à RoHS	Oui	Puissance équivalente	35 W
Données techniques de l'éclairage		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	315 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,4
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	112,50 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	80 °C
Cohérence des couleurs	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Variation de l'intensité lumineuse	Non
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe Capsule

## Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h 3 kWh

## Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830  
 Nom de produit complet CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830



Code EOC 871869672644000  
 Code de commande 72644000  
 Code 12NC 929001357802  
 Code de commande local CCP35W830G9  
 Quantité par pack 1  
 Code EAN – Produit/Boîte 8718696726440  
 Conditionnement par carton 12  
 Codes EAN/UPC – Boîte 8718696726457

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830	16 mm	49 mm

## Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830


# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

