



T8 CorePro LEDtube InstantFit

17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1

CorePro DEL Type A, alimenté par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une excellente solution DEL, idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8, en utilisant un ballast existant. Des lampes spécifiques peuvent également être utilisées avec le pilote Philips Xitanium pour les applications de type C.

Données du produit

Renseignements généraux		Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Durée de vie nominale	50 000 h	Tension (nom.)	120-277 V
Cycle de commutation	50 000	Température	
Lighting Technology	LED	Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	T boîtier maximum (nom.)	55 °C
Données techniques sur l'éclairage		Commandes et gradation	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	Intensité variable	Non
Flux lumineux	2 100 lm	Mécanique et boîtier	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Longueur du produit	1 200 mm
Constance de la couleur	<6	Approbation et utilisation	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Produit écoénergétique	Oui
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Marques d'homologation	Certificat UL Conformité aux directives RoHS
Fonctionnement et électricité			
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Consommation	17 W		
Temps d'allumage (nom.)	1 s		


T8 CorePro LEDtube InstantFit

Données de produit

Nom du produit de la commande	17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1
Nom complet du produit	17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1
Code de commande	471763
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001363304
Numérateur – Quantité par emballage	1



EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677471767
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677471762

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1	25,7 mm	26 mm	1 200 mm	1 207 mm	1 214 mm


Données photométriques



General uniform lighting - 17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1

Spectral Power Distribution Colour - 17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1



General uniform lighting - 17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1



Light Distribution Diagram - 17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1



T8 CorePro LEDtube InstantFit

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1

Life Expectancy Diagram - 17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1



Life Expectancy Diagram - 17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1

Lumen Maintenance Diagram - 17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 17T8 PRO LED/48-4000 BB G 1PK 10/1

T8 CorePro LEDtube InstantFit

