



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Fod                                          | GU10 [GU10]        |
| Normeret levetid                             | 15.000 t           |
| Skiftecyklus                                 | 50.000             |
| Lighting Technology                          | LED                |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                 |
| Lysteknisk                                   |                    |
| Farvekode                                    | 827 [CCT of 2700K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                      | 36 °               |
| Lysstrøm                                     | 250 lm             |
| Lysstyrke (nom.)                             | 540 cd             |
| Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW)     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 62,50 lm/W         |
| Farveensartethed                             | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80                 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %               |
| Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)            | 250 lm             |
| Drift og el                                  |                    |
| Linjefrekvens                                | 50 to 60 Hz        |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Indgangsfrekvens                  | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                      | 4 W          |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)     | 19 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent            | 35 W         |
| Opstartstid (nom.)                | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0,5 s        |
| Effektfaktor (brøk)               | 0,7          |
| Spænding (nom.)                   | 220-240 V    |

| Temperatur            |       |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 85 °C |

| Lysstyringssystemer og dæmpning |    |
|---------------------------------|----|
| Dæmpbar                         | Ja |

| Mekanik og armaturhus |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Lyskildeform          | PAR16 [PAR 2 tommer/50mm] |


| Godkendelse og anvendelsesområde |       |
|----------------------------------|-------|
| Velegnet til effektbelysning     | Ja    |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 4 kWh |

CorePro LEDspot MV

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| EyeComfort            | Ja                                     |
| Produktdata           |                                        |
| Ordreproduktnavn      | CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM |
| Det fulde produktnavn | CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM |
| Full EOC              | 871869672133900                        |
| Ordrekode             | 72133900                               |



|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC)                                  | 929001363802  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718696721339 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696721346 |

Målskitse




| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM | 50 mm | 54 mm |

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

