



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36°
Strumień Świetlny	270 lm
Światłość (Nom)	540 cd
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	270 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz


Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4 W
Lamp Current (Nom)	19 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,7
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh

CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Full EOC	871869673022500


Kod zamówienia	73022500
Materiał Nr (12NC)	929001364002
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696730225
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696730232

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Dane fotometryczne



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM





Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

