



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10 [GU10]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	270 lm
Ljusstyrka (nom)	540 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	270 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	19 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]


Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh

CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Full EOC	871869673022500
Beskrivning av lokal kod	8293173


Beställningsnummer	73022500
Materialnummer (12NC)	929001364002
Lokal kod	8293173
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696730225
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696730232

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriska data



Spotlight Dimensions: 50 mm x 54 mm, Power: 35W, Efficacy: 110 lm/W



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

