



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10 [GU10]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	350 lm
Lysintensitet (nom.)	710 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	70,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	350 lm

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5 W
lyskildestrom (nom.)	25 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]


Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja

CorePro LEDspot MV

Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
Full EOC	871869672137700



Bestillingskode	72137700
Materialenr. (12NC)	929001364102
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696721377
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696721384

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM


Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

