



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GU10 [GU10]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	5-50W
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	365 lm
Lysintensitet (nom.)	710 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	73,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	365 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
lyskildestrøm (nom.)	25 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869672139100
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – produkt	8718696721391
Bestillingskode	72139100

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001364202
Nettovekt (stykk)	0,038 kg



Målskisse



GU10 230V 5-50W 365lm 36D 3000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometriske data



© 2018 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K

Classic LEDspotMV 50W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Levetid



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

