



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny	365 lm
Światłość (Nom)	710 cd
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	365 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5 W
Lamp Current (Nom)	25 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]


Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672139100



Kod zamówienia	72139100
Materiał Nr (12NC)	929001364202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696721391
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696721407

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

