



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10 [GU10]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	380 lm
Lysintensitet (nom.)	710 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	76,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	380 lm


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5 W
lyskildestrom (nom.)	25 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja

CorePro LEDspot MV

Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Full EOC	871869673024900


Bestillingskode	73024900
Materialenr. (12NC)	929001364302
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696730249
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696730256

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data



Spotlight Dimensions 14 Photo Lighting 1.1 Page 107



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

