



# CorePro cápsula LED 230V

## CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G9 [G9]	Line Frequency	50 Hz
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	50 Hz
Ciclo de encendido/apagado	30.000	Consumo de energía	1,9 W
Lighting Technology	LED	Corriente de lámpara (nom.)	18 mA
Conforme con EU RoHS	Sí	Equivalente de potencia	25 W
Datos técnicos de la luz		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Flujo luminoso	210 lm	Factor de potencia (fracción)	0.4
Designación de color	Blanco (WH)	Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110,53 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

# CorePro cápsula LED 230V

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Otros
----------------------	-------

## Aprobación y aplicación


Consumo energético kWh/1000 h	2 kWh
-------------------------------	-------

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830
-------------------------------	--------------------------------------



Nombre completo del producto	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830
Full EOC	871869672423100
Código de pedido	72423100
Código 12NC	929001364702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696724231
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718696724248

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

# CorePro cápsula LED 230V

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

