



CorePro LEDspot MV - GU10

CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	460 lm
Lichtsterkte (nom.)	800 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	92,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	460 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	41 mA
Overeenkomstig vermogen	65 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	72 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND
Full EOC	871869674385000



Bestelcode	74385000
Materiaalnr. (12NC)	929001381202
Lokale code	CSGU65W83036D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696743850
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696743867

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

CorePro LEDspot MV - GU10

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

