




Lâmpadas LED clássica

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	1.055 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	131,88 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz


Consumo de Energia	8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	60 mA
Potência equivalente	75 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	48 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh

Lâmpadas LED clássica

EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
Nome do produto completo	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
Código do produto completo	871869674261700
Código de encomenda	74261700



N.º material (12NC)	929001384102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696742617
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696742624

Desenho dimensional




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	60 mm	104 mm

Dados fotométricos



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL


Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Lâmpadas LED clássica

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

