




# Lâmpadas LED clássica

## CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

### Dados do produto

| Informações gerais             |           |
|--------------------------------|-----------|
| Casquilho                      | E27 [E27] |
| Vida útil nominal              | 15.000 h  |
| Ciclo de comutação             | 20.000    |
| Tecnologia de iluminação       | LED       |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim       |

| Caraterísticas técnicas da luz            |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Código da cor                             | 840 [CCT of 4000K] |
| Fluxo Luminoso                            | 1.521 lm           |
| Designação da cor                         | Branco frio (CW)   |
| Temperatura de cor correlacionada         | 4000 K             |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)      | 138,27 lm/W        |
| Consistência da cor                       | <6                 |
| Color rendering index (CRI)               | 80                 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %               |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Frequência de linha                      | 50 to 60 Hz |
| Frequência de entrada                    | 50 a 60 Hz  |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Consumo de Energia                  | 11 W      |
| Corrente de lâmpada (Nom.)          | 78 mA     |
| Potência equivalente                | 100 W     |
| Tempo de arranque (Nom.)            | 0,5 s     |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz | 0.5 s     |
| Fator de potência (Fração)          | 0.5       |
| Tensão (Nom.)                       | 220-240 V |

| Temperatura             |       |
|-------------------------|-------|
| T-máxima na caixa (Nom) | 48 °C |

| Controlos e regulação |     |
|-----------------------|-----|
| Regulável             | Não |

| Características mecânicas e compartimento |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Acabamento da lâmpada                     | Transparente  |
| Formato da lâmpada                        | A70 [A 70 mm] |


| Aprovação e aplicação         |        |
|-------------------------------|--------|
| Consumo de energia kWh/1000 h | 11 kWh |

Lâmpadas LED clássica

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EyeComfort                   | Sim                                  |
| Dados do produto             |                                      |
| Nome de produto da encomenda | CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL |
| Nome do produto completo     | CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL |
| Código do produto completo   | 871869674267900                      |
| Código de encomenda          | 74267900                             |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| N.º material (12NC)                       | 929001384502  |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1             |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718696742679 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718696742686 |

Desenho dimensional




| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL | 70 mm | 124 mm |

Dados fotométricos



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL


Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

Lâmpadas LED clássica

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

