



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione di oscuramento avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot Par.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GU5.3 [GU5.3]	Indice di resa cromatica (CRI)	92
Durata nominale	40.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	500 lm
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Conformità a RoHS EU	Si	Frequenza di linea	- Hz
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	- Hz
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	Consumo energetico	7,5 W
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Corrente lampada (Nom)	880 mA
Flusso luminoso	500 lm	Potenza equivalente	43 W
Intensità luminosa (Nom)	1.550 cd	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco (WH)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Temperatura del colore correlata	3000 K	Fattore di potenza (frazione)	0.7
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	66,67 lm/W	Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Uniformità del colore	<3		

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	93 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
-------------	----

Meccanica e corpo

Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
-----------------	-----------------

Approvazione e applicazione


Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D
----------------------	--



Nome completo prodotto	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D
Full EOC	871869673546600
Codice d'ordine	73546600
Codice materiale (12NC)	929001386402
Codice locale	MLGU534393036X
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696735466
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696735473

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm

Fotometrie



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

