



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7 W
Lyskildestrøm (nom.)	60 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]

Classic filament LEDbulbs

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	387390
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL
Fullstendig produktnavn	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL



Full EOC	871869674273000
Bestillingskode	74273000
Materialenr. (12NC)	929001387302
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696742730
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696742747

Målskisse



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60 mm	104 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL


Classic filament LEDbulbs

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

