



CorePro Vela LED

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Fluxo Luminoso	520 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,55 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA
Potência equivalente	40 W

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	P45 [P 45 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR
Nome do produto completo	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

CorePro Vela LED

Código do produto completo	871869674683700
Código de encomenda	74683700
N.º material (12NC)	929001394602
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696746837


Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696746844

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm


Dados fotométricos



General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

CorePro Vela LED

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

