



Velas y Esféricas LED decorativas

Classic LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL


La nueva colección Deco (velas y reflejos metálicos) transforma el hogar con una mezcla perfecta de luz blanca (cálida) y una experiencia de iluminación sencilla y minimalista. Con una vida útil muy larga, hasta un 90 % de ahorro energético, ausencia de parpadeo visible y un nivel máximo de luminosidad instantáneo, disfrutará también de una luz suave y uniformemente distribuida con un encanto actual y elegante que llenará su espacio de armonía.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de entrada	
Base del casquillo	E14 [E14]		50 a 60 Hz
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Consumo de energía	5 W
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Corriente de lámpara (nom.)	28 mA
Lighting Technology	LED	Equivalente de potencia	35 W
Conforme con EU RoHS	Sí	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
		Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Datos técnicos de la luz		Factor de potencia (fracción)	0,7
Código de color	825 [CCT of 2500K]	Voltaje (nom.)	220-240 V
Flujo luminoso	410 lm		
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Temperatura	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2500 K	Temperatura máxima (nom.)	40 °C
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	82,00 lm/W		
Consistencia del color	<6	Controles y regulación	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Regulable	Sí
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Operativos y eléctricos		Mecánicos y de carcasa	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Acabado de la bombilla	Ámbar

Velas y Esféricas LED decorativas

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL

