

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Lampa Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 umożliwia łatwą modernizację do zintegrowanego systemu oświetleniowego. Zastosowana w niej technologia sieci bezprzewodowej 2,4 GHz pozwala na integrację z szeroką gamą urządzeń sterujących, takich jak czujniki i przełączniki. Rezultat? Jeszcze większa oszczędność energii i lepsza elastyczność w Twojej przestrzeni. Dzięki technologii MasterConnect oraz funkcjom ściemniania, wykrywania obecności i/lub wykorzystywaniu światła dziennego lampa pozwala zmniejszyć zużycie energii o co najmniej 50%.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	83
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h		70 %
Cykl Przełączania	200 000	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Połączenia	InterAct Ready	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Zużycie energii	25,5 W
Dane techniczne oświetlenia		Prąd lampy (Max)	117 mA
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Prąd lampy (Min)	108 mA
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Strumień Świetlny	3 700 lm	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Napięcie (Nom)	220-240 V
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	145,10 lm/W		
Jednorodność barw	<6		

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Bezprzewodowe sterowanie
------------------------------	--------------------------

Certyfikaty i zastosowania


Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	TUV Znak CE Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	26 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
Full EOC	871869677350500
Kod zamówienia	77350500
Materiał Nr (12NC)	929001814102
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696773505
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696773512

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm


Dane fotometryczne



Catalogue Photometrics 43

Philips Lighting B.V.

Page 1/1




General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8


Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8




Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

