



Classic filament LEDbulbs



CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	850 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	121,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	68 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]


Classic filament LEDbulbs

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	387398
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL

Disegno tecnico




Fotometrie



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL

Full EOC	871869676702300
Codice d'ordine	76702300
Codice materiale (12NC)	929001815002
Codice locale	PHILED60840
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696767023
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696767030


Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL	60 mm	106 mm



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL

Classic filament LEDbulbs

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL

