



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	540 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	135,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4 W

Lamp Current (Nom)	38 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	40 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]


Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL
Pełna nazwa produktu	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL
Full EOC	871869676700900
Kod zamówienia	76700900
Materiał Nr (12NC)	929001815102



Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696767009
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696767016

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL	60 mm	106 mm

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL

