




Klasické zdroje LEDbulbs s vláknem

CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL

LED žiarovky Classic LEDbulb so starožitným dizajnom kombinujú pôvodný tvar banky s výhodami trvácnej LED technológie. Prinášajú krásne a dekoratívne osvetlenie v teplej bielej farbe, pričom v porovnaní s tradičnými žiarovkami šetria až 90 % nákladov na energie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	20 000
Technológia osvetlenia	LED
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Svetelné technické	
Kód farby	865 [CCT of 6500K]
Svetelný tok	1 521 lm
Označenie farby	Studené denné svetlo
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	6500 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	152,10 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz

Spotreba	10 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	86 mA
Ekvivalentný výkon	100 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,5
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	48 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	A67 [A 67 mm]

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

Schválenie a použitie


Spotreba energie kWh/1 000 h 10 kWh

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL
Úplný názov produktu	CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL
Úplný kód produktu	871869676708500
Objednávkový kód	76708500



Č. materiálu (12NC)	929001815402
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696767085
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696767092

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL	70 mm	128 mm

Fotometrické údaje



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

Životnosť



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL

