



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 22.5-150W E27 827 A80

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Attacco                                 | E27 [E27]          |
| Durata nominale                         | 15.000 ore         |
| Ciclo di commutazione on/off            | 50.000             |
| Lighting Technology                     | LED                |
| Conformità a RoHS EU                    | Sì                 |
|                                         |                    |
| Dati tecnici di illuminazione           |                    |
| Codice colore                           | 827 [CCT of 2700K] |
| Angolo del fascio (Nom)                 | 150 °              |
| Flusso luminoso                         | 2.500 lm           |
| Designazione colore                     | Bianco caldo (WW)  |
| Temperatura del colore correlata        | 2700 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 111,11 lm/W        |
| Uniformità del colore                   | <6                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | 80                 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)  | 70 %               |
|                                         |                    |
| Funzionamento e parte elettrica         |                    |
| Frequenza di linea                      | 50 to 60 Hz        |


| Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Consumo energetico                                                | 22,5 W        |
| Corrente lampada (Nom)                                            | 205 mA        |
| Potenza equivalente                                               | 150 W         |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.5           |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V     |
|                                                                   |               |
| Temperatura                                                       |               |
| Temp. massima involucro (Nom)                                     | 90 °C         |
|                                                                   |               |
| Controlli e dimmerazione                                          |               |
| Dimmerabile                                                       | No            |
|                                                                   |               |
| Meccanica e corpo                                                 |               |
| Finitura lampadina                                                | Smerigliata   |
| Forma lampadina                                                   | A80 [A 80 mm] |

CorePro LEDbulb

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Approvazione e applicazione   |                                          |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 23 kWh                                   |
| Dati del prodotto             |                                          |
| Nome prodotto ordine          | CorePro LEDbulb ND 22.5-150W E27 827 A80 |
| Nome completo prodotto        | CorePro LEDbulb ND 22.5-150W E27 827 A80 |
| Full EOC                      | 871869677035100                          |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Codice d'ordine                             | 77035100      |
| Codice materiale (12NC)                     | 929001817302  |
| Codice locale                               | CORE150       |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696770351 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6             |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696770368 |

Disegno tecnico




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 22.5-150W E27 827 A80 | 80 mm | 155 mm |

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 22.5-150W E27 827 A80



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 22.5-150W E27 827 A80

CorePro LEDbulb

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 22.5-150W E27 827 A80

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 22.5-150W E27 827 A80



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 22.5-150W E27 827 A80

