



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G4 [G4]	Fréquence d'entrée	- Hz
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Puissance (valeur nominale)	0,9 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Courant lampe (nom.)	140 mA
Cycle d'allumage	50000X	Puissance équivalente	10 W
Type technique	0.9-10W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Flux lumineux (nom.)	110 lm	Tension (nom.)	12 V
Couleur	Blanc (WH)		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Gestion et gradation	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	122,00 lm/W	avec gradation	Non
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

CorePro LEDcapsule LV

Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869679306000
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

Code barre produit	8718696793060
Code de commande	79306000
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	12
Code 12NC	929001844002
Poids net (pièce)	0,008 kg


Schéma dimensionnel



Capsule 12V1W-10W 100lm N.AD 3000K G4


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	14,5 mm	38 mm

Données photométriques



OSRAM W&A 45 1800 Lighting SV Page 1/1


LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND


CorePro LEDcapsule LV

Données photométriques




LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

Durée de vie



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

