

Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

De klassiska LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor för ljusstakar och kristallkronor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata


Allmän information		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Socket	E14 [E14]		
RoHS-märkning	ROHS märke		
Nominell livslängd (nom)	15000 h		
Driftcykel	20000X		
Teknisk typ	4.3-40W		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusflöde (nom)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	4.3 W
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	470 lm	Lampström (nom)	40 mA
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Motsvarande effekt	40 W
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Tändningstid (nom)	0.5 s
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Färgbeständighet	<6	Effektfaktor (nom)	0.4
Färgåtergivningsindex (nom)	80	Spänning (nom)	220-240 V
		Temperatur	
		T-Case max. (nom)	45 °C

Klassisk glödråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Styrenheter och dimring	
Dimbara	No
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869680853500

Beställningsproduktnamn	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696808535
Beställningsnummer	80853500
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001889702
Nettovikt (stycke)	0,014 kg


Måttskiss




Candle B35 4.3-40W 470lm 2700K E14 ND

Product	D	C
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	35 mm	97 mm

Fotometriska data




LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND


Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Fotometriska data




LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

Livslängd



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

