



# Spots LED à réflecteur CorePro

## CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %
Culot	E14 [ E14]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)		320 lm
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques		
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	4,3 W	
Type technique	4,3-60W	Courant lampe (nom.)	25 mA	
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	60 W	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s	
Flux lumineux (nom.)	320 lm	Facteur de puissance (nom.)	0,7	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Températures		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	74,00 lm/W	Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80			

# Spots LED à réflecteur CorePro

## Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

## Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869681177100
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Code barre produit	8718696811771
Code de commande	81177100
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	6
Code 12NC	929001891202
Poids net (pièce)	0,050 kg



## Schéma dimensionnel



R50 220-240V5W-60W 345lm 36D 2700K E14 d

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

## Données photométriques




LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM

LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM


# Spots LED à réflecteur CorePro

## Données photométriques




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

## Durée de vie



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

