



# Spots LED à réflecteur CorePro

## CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %	
Culot	E27 [ E27]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)			345 lm
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques			
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	4 W		
Type technique	4-60W	Courant lampe (nom.)	33 mA		
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	60 W		
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,1 s		
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,1 s		
Flux lumineux (nom.)	345 lm	Facteur de puissance (nom.)	0,5		
Couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V		
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Températures			
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	86,00 lm/W	Température maximale du boîtier (nom.)	50 °C		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6				
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80				

# Spots LED à réflecteur CorePro

## Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

## Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869681183200
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D
Code barre produit	8718696811832
Code de commande	81183200
Numérateur - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	6
Code 12NC	929001891502
Poids net (pièce)	0,144 kg


## Schéma dimensionnel




R80 5-60W 345lm 36D 2700K E27 No

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

## Données photométriques




CorePro LEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND


# Spots LED à réflecteur CorePro

## Données photométriques




LEDspot CorePro 4-60W E27 R80 827 36D ND

## Durée de vie



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

