



# CorePro LEDbulb

## CorePro LED bulb ND 19.5-150W A67E27 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	19.5-150W
Puissance équivalente 150 W	
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,51	
Tension (nom.) 220-240 V	
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	2500 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	128,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<7
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.) 95 °C	
Gestion et gradation	
avec gradation Non	
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule Dépoli	
Normes et recommandations	
Classe énergétique A++	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 20 kWh	
Données logistiques	
Code de produit complet 871869681385000	
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	19,5 W
Courant lampe (nom.)	165 mA

# CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	CorePro LED bulb ND 19.5-150W A67E27 827
Code barre produit	8718696813850
Code de commande	81385000
Numérateur - Quantité par kit	1

SAP - Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929001892402
SAP - Poids net (pièce)	0,174 kg


## Schéma dimensionnel




Bulb A67 plus 21-150W 2500lm 2700K E27

Product	D	C
CorePro LED bulb ND 19.5-150W A67E27 827	76,8 mm	142 mm


## Données photométriques



150W E27 A67 FR 150D 827 2700K





150W E27 A67 FR 150D 827 2700K



150W E27 A67 FR

# CorePro LEDbulb

## Durée de vie



150W E27 A67 FR

150W E27 A67 FR

