



CorePro LEDbulb

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E27 [E27]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	9.5-75W	
Puissance équivalente		75 W
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)		0,5 s
Facteur de puissance (nom.)		0,51
Tension (nom.)		220-240 V
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	840 [CCT de 4000K]	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	
Flux lumineux (nom.)	1050 lm	
Couleur	Blanc brillant (CW)	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110,00 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	9,5 W	
Courant lampe (nom.)	84 mA	
Températures		
Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C	
Gestion et gradation		
avec gradation	Non	
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule	Dépoli	
Normes et recommandations		
Classe énergétique	A+	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh	
Données logistiques		
Code de produit complet	871869681453600	

CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Code barre produit	8718696814536
Code de commande	81453600
Numérateur - Quantité par kit	1

SAP - Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001901502
Poids net (pièce)	0,042 kg


Schéma dimensionnel




Bulb 230V 9.5-75W 950lm 4000K E27 ND T3

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm


Données photométriques



75W E27 Stick FR





75W E27 Stick FR 240D 840 4000K



68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

CorePro LEDbulb

Durée de vie



68W E27 Stick FR

68W E27 Stick FR

