



MASTER LEDtube Mains T5



MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Det nye Philips Master LEDtube Mains T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips Master LEDtube Mains T5 kan det installeres i armaturer med tilslutning til lysnettet. Så enkel at betjene! Philips MASTER LEDtube Mains T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	3.900 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	150 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	26 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	125 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,92
Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	49 W
Startstrøm ved lysnettet	20
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	31

MASTER LEDtube Mains T5

Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling – uden komp.kappe.	
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling – med komp.kappe.	
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – Netspænding	50
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling – uden komp.kappe.	
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling – med komp.kappe.	

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	1.500 mm
Lyskildeform	T5

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	D
---------------------------	---

Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse TUV CE-mærkning KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	1476413

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
Det fulde produktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
Full EOC	871869681933300
Beskrivelse af lokal kode	2057809252
Ordrekode	929001909002
Materialenr. (12NC)	929001909002
Lokal ordrekode	2057809252
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696819333
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696819340



Målskitse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Levetid




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5


MASTER LEDtube Mains T5

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

