



Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 26-24W E27 830

Les lampes LED Philips TrueForce Core offrent une solution de LED avec retour sur investissement rapide, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

Données du produit

Informations générales		Type de lampe	LED
Culot	E27 [E27]	Conforme à RoHS	Oui
Durée de vie nominale	20 000 h		
Nombre de cycles d'allumage	50 000		


Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Flux lumineux	2 600 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	108,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	24 W
Courant lampe (nom.)	250 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	90 °C

Schéma dimensionnel



Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	Forme en T



Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830
Nom de produit complet	TrueForce Core HB MV ND 26-24W E27 830
Code EOC	871869959728300
Code de commande	59728300
Code 12NC	929001937602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699597283
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699597290

Product	D	C
TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	105 mm	190 mm


Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Données photométriques




General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830




Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

