



Classic filament LEDbulbs



CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	1 055 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	8,5 W
Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.52
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

Classic filament LEDbulbs

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	387423

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869964908100
Beskrivning av lokal kod	8295155


Beställningsnummer	64908100
Materialnummer (12NC)	929002025402
Lokal kod	8295155
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699649081
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718699649098

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL


Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL

