



# CorePro LED-glasbære

## CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glasbærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data


| Generelle oplysninger                        |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Fod                                          | E27                |
| Normeret levetid                             | 15.000 t           |
| Skiftecyklus                                 | 20.000             |
| Lighting Technology                          | LED                |
| Lysstrømsmålingsreference                    | Sphere             |
| CE-mærke                                     | Ja                 |
| EU RoHS-godkendt                             | Ja                 |
| Lysteknisk                                   |                    |
| Farvekode                                    | 827 [CCT of 2700K] |
| Lysstrøm                                     | 1.521 lm           |
| Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW)     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 144 lm/W           |
| Farveensartethed                             | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80                 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %               |

| Flimmerværdi (PstLM)                         | 1            |
|----------------------------------------------|--------------|
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)         | 0,4          |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1          |
| Drift og el                                  |              |
| Linjefrekvens                                | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                                 | 10,5 W       |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 90 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent                       | 100 W        |
| Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt            | 0,5 s        |
| Effektfaktor (brøk)                          | 0.52         |
| Spænding (nom.)                              | 220-240 V    |
| Temperatur                                   |              |
| T-kappe, maks. (nom.)                        | 55 °C        |


# CorePro LED-glaspære

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>  |                                             |
| Dæmpbar                                 | Nej                                         |
| <b>Mekanik og armaturhus</b>            |                                             |
| Pære finish                             | Klar                                        |
| Lyskildeform                            | A60                                         |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                                             |
| Energieffektivitetsklasse               | D                                           |
| Energiforbrug kWh/1000 t.               | 11 kWh                                      |
| EPREL-registreringsnummer               | 387429                                      |
| EyeComfort                              | Ja                                          |
| <b>Produktdata</b>                      |                                             |
| Ordreprodukt navn                       | CorePro LEDBulbND10.5-100W<br>E27A60 827CLG |

## Målskitse




## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Det fulde produkt navn                                  | CorePro LEDBulbND10.5-100W<br>E27A60 827CLG |
| Full EOC                                                | 871951434714400                             |
| Beskrivelse af lokal kode                               | 2057814276                                  |
| Ordrekode                                               | 929002026192                                |
| Materialenr. (12NC)                                     | 929002026192                                |
| Lokal ordrekode                                         | 2057814276                                  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                            | 1                                           |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                                  | 8719514347144                               |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig<br>emballage) | 10                                          |
| EAN/UPC – kasse                                         | 8719514347151                               |


| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 60 mm | 104 mm |



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG


# CorePro LED-glaspære

## Fotometriske data




General Uniform Lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

