



MASTER VALUE LEDspot LV



MASTER LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D

MASTER LEDspot LV giver varm halogenlignende belysning og er en ideel eftermonteringsløsning til almen belysning og spotbelysning i hotel- og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LEDspot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR- eller UV-stråling, hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne, mens der skabes den rette atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data

Generelle oplysninger		Opfylder kravene i EU RoHS	
Fod	GU5.3 [GU5.3]	Ja	
Normeret levetid	25.000 t		
Skiftecyklus	50.000		
Lighting Technology	LED		
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone		
		Lysteknisk	
		Farvekode	822-827 [tunable warm white]
		Spredningsvinkel (nom.)	36 °
		Lysstrøm	621 lm
		Lysstyrke (nom.)	1.000 cd

MASTER VALUE LEDspot LV

Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	621 lm

Drift og el

Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	750 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,85
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	86 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
--------------	-------------------------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	391904

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D
Det fulde produkt navn	MASTER LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D
Full EOC	871869965820500
Beskrivelse af lokal kode	2057810827
Ordrekode	65820500
Materialenr. (12NC)	929002058902
Lokal ordrekode	2057810827
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699658205
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699658212


Målsskitse




Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D	50,5 mm	45,5 mm

MASTER VALUE LEDspot LV


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D

MASTER VALUE LEDspot LV

