



# Certadriver LED transformere

## CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC

Philips fuldelektronisk konstant spænding LED-transformere er designet til at drive 24VDC LED-løsninger ved almindelig anvendelse såsom displaybelysning i køleanlæg, detailhandelsbelysning og lineær accentbelysning. De er specifikt designet til at sikre den højeste ydeevne med maksimal robusthed, kombineret med lang levetid.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger                      | Download venligst produktdatabladet for belysning for at få flere informationer og bestillingsmuligheder. |
| Lighting Technology               | LED                                                                                                       |
| Drift og el                       |                                                                                                           |
| Indgangsspænding                  | 220-240 V                                                                                                 |
| Linjefrekvens                     | 0/50/60 Hz                                                                                                |
| Indgangsfrekvens                  | 0/50/60 Hz                                                                                                |
| Strømforbrug                      | 30 W                                                                                                      |
| Temperatur                        |                                                                                                           |
| Omgivende temperaturområde        | -20 °C til 50 °C                                                                                          |
| Godkendelse og anvendelsesområde  |                                                                                                           |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse]                                                                                  |

| Beskyttelsesklasse IEC                               | Sikkerhedsklasse I/II                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktdata                                          |                                      |
| Ordreproduktnavn                                     | CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC |
| Det fulde produkt navn                               | CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC |
| Full EOC                                             | 692234190946700                      |
| Ordrekode                                            | 90946700                             |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929002146280                         |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                    |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 6922341909467                        |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 50                                   |
| EAN/UPC – kasse                                      | 6922341909474                        |