



# Classic filament LEDbulbs

## CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	820 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Flame
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	45,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz


Effektförbrukning	5,5 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Transparent bärnstensgul
Lampform	T32 [T 32 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh

# Classic filament LEDbulbs

EyeComfort	Ja
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL
Full EOC	871869968658100
Beskrivning av lokal kod	8295166


Beställningsnummer	68658100
Materialnummer (12NC)	929002224102
Lokal kod	8295166
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699686581
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699686598

## Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL	32 mm	141 mm


## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL





Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL

## Classic filament LEDbulbs

### Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL

Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL

