



MasterConnect LED-spot GU10



MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Vi introducerer MasterConnect LED-lamper - smarte, eftermonterede LED-lamper, der er en nem og problemfri måde at opgradere til tilsluttet belysning.

MasterConnect LED-lamper sættes nemt op med en intuitiv app og kan programmeres til at maksimere energibesparelser, samtidig med at de giver trådløse og automatiserede lys alt efter dine ønsker og behov. Ydermere, kan de opgraderes og tilpasses. Hvis du ønsker yderligere fordele, såsom fjernbetjening eller styringsdashboard, kan du simpelthen beholde de allerede installerede lamper og tilføje en gateway, og dermed få alle fordelene ved et cloud-baseret system. Der er ingen bedre måde at tage en belysningsløsning til et højere niveau på.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	GU10	Lyseffekt (nominel) (nom.)	73 lm/W
Normeret levetid	25.000 t	Farveensartethed	<4
Skiftecyklus	50.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	345 lm
CE-mærke	Ja	Flimmerværdi (PstLM)	0,5
EU RoHS-godkendt	Ja	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,1
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	927 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	345 lm	Strømforbrug	4,7 W
Lysstyrke (nom.)	500 cd	Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s

MasterConnect LED-spot GU10

Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved lysnettet	2.2
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	333
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling - uden komp.kappe.	
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling - med komp.kappe.	
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	533
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling - uden komp.kappe.	
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling - med komp.kappe.	

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Trådløs dæmpning
---------	------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	100 mm
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387343

Produktdata

Ordreproduktnavn	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D
Det fulde produktnavn	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D
Full EOC	871869969392300
Beskrivelse af lokal kode	2057812430
Ordrekode	69392300
Materialenr. (12NC)	929002253702
Lokal ordrekode	2057812430
SAP-tæller - antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Eske	8718699693923
Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC - kasse	8718699693930


Målskitse




Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MasterConnect LED-spot GU10


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D




Accent Lighting Spots - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

MasterConnect LED-spot GU10

