



CorePro LED-rør Universal T8



CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager. Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farveensartethed	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Farvegensivelsesindeks (CRI)	<6
Normeret levetid	50.000 t	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	80
Skiftecyklus	50.000	Flimmerværdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,9
CE-mærke	Ja		RG0
EU RoHS-godkendt	Ja		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	900 lm	Strømforbrug	8 W
Farvebetegnelse	Koldt dagslys	Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	112 lm/W	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
		Effektfaktor (brøk)	0.9
		Spænding (nom.)	220-240 V

CorePro LED-rør Universal T8

LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Startstrøm ved lysnettet	4.4
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	176
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling	242
uden komp.kappe.	
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling	20
med komp.kappe.	
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	281
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling	388
uden komp.kappe.	
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling	35
med komp.kappe.	

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	600 mm
Lyskildeform	T8


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse TUV CE-mærkning KEMA Keur- certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1315795

Produktdata

Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Det fulde produkt navn	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Full EOC	871869978281800
Beskrivelse af lokal kode	2057811923
Ordrekode	929002420002
Materialenr. (12NC)	929002420002
Lokal ordrekode	2057811923
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699782818
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699782825


Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

CorePro LED-rør Universal T8

Fotometriske data




Light Distribution Diagram




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8


Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8





General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

CorePro LED-rør Universal T8

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

