



Trueforce Corepro LED SON-T



TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

De nye Philips Trueforce Corepro LED SON-T-lyskilder tilbyder en nem LED-løsning med kort indtjenings tid til erstatning af udladningslyskilder med høj intensitet (HID-lyskilder). Denne nye generation af produkter tilbyder alle fordelene i form af energieffektivitet og lang levetid ved udskiftning af HID med LED. Samtidig opnår du øjeblikkelige besparelser med en lav startinvestering. Desuden er de designet, så de har den samme størrelse lyskilde og lysfordeling som andre HID-lyskilder, så der er praktisk taget ingen forskel. Alt sammen takket være vores LED-filamentteknologi med høj effekt. Derudover betyder det unikke IP65-design, at det er velegnet til udendørs anvendelse.

Advarsler og sikkerhed

- Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips belysningsrepræsentant for ledningsdiagrammet og instruktionerne.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	E27	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Normeret levetid	25.000 t	Lyseffekt (nominel) (nom.)	173,00 lm/W
Skiftecyklus	15.000	Farveensartethed	<6
Lighting Technology	LED	Farvegensivelsesindeks (CRI)	70
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
CE-mærke	Ja	Flimmerværdi (PstLM)	1
EU RoHS-godkendt	Ja	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	4
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	740 [CCT of 4000K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	4.500 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Strømforbrug	26 W

Trueforce Corepro LED SON-T

Lyskildens strømstyrke (nom.)	120 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved lysnettet	10.1
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	9
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling med komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	14
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling med komp.kappe.	-

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	38,7 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
-------------	------

Lyskildeform	T-form
--------------	--------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	1641607

Produktdata

Ordreprodukt navn	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Det fulde produkt navn	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Full EOC	871951431631700
Beskrivelse af lokal kode	2057816070
Ordrekode	31631700
Materialenr. (12NC)	929002485102
Lokal ordrekode	2057816070
SAP-tæller - antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514316317
Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC - kasse	8719514316324


Målskitse




Product	D	C
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38 mm	210 mm

Trueforce Corepro LED SON-T


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV




Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV




General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Trueforce Corepro LED SON-T

