



MASTER LEDcandle



MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De dæmpbare MASTER LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker samtidig til at skabe den ønskede atmosfære. Lyskilderne i klart eller matteret glas monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter eller moderne armaturer og passer til alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-fatning. Lyskilderne er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det formål, at give lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der sikrer store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.


Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	E27 [E27]	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	80
Normeret levetid	25.000 t	Flimmerværdi (PstLM)	70 %
Skiftecyklus	50.000	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,9
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Drift og el	
CE-mærke	Ja	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysteknisk		Strømforbrug	2,8 W
Farvekode	822-827 [tunable warm white]	Lyskildens strømstyrke (nom.)	14 mA
Lysstrøm	250 lm	Wattforbrugsækvivalent	25 W
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89,00 lm/W	Effektfaktor (brøk)	0,7
Farveensartethed	<6		


MASTER LEDcandle

Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	P48 [P 48mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	614862
EyeComfort	Ja

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL
Det fulde produktnavn	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL
Full EOC	871951430608000
Beskrivelse af lokal kode	2057814551
Ordrekode	30608000
Materialenr. (12NC)	929002490802
Lokal ordrekode	2057814551
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514306080
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514306097


Product	D	C
MAS LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	50 mm	93 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL

MASTER LEDcandle


Fotometriske data




General Uniform Lighting 43 Philips Lighting B.V. Page 107

General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL

