



MASTER VALUE LEDspot LV



MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D

MASTER LEDspot LV giver varm halogenlignende belysning og er en ideel eftermonteringsløsning til almen belysning og spotbelysning i hotel- og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LEDspot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR- eller UV-stråling, hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne, mens der skabes den rette atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3
Normeret levetid	25.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
CE-mærke	Ja

EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	927 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	621 lm
Lysstyrke (nom.)	1.600 cd

MASTER VALUE LEDspot LV

Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	621 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	7,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	660 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	95 °C
-----------------------	-------


Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med specifikke lysdæmpere
---------	-------------------------------

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	MR16
--------------	------

Målskitse




Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektiv belysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	453180
EyeComfort	Ja

Produktdata


Ordreprodukt navn	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
Det fulde produkt navn	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
Full EOC	871951430732200
Beskrivelse af lokal kode	2057812579
Ordrekode	929002493202
Materialenr. (12NC)	929002493202
Lokal ordrekode	2057812579
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514307322
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514307339

Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D



Accent Lighting Spots - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D

MASTER VALUE LEDspot LV

